



Folleto Informativo

Este documento informativo deberá acompañar siempre al guante que se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425. Este guante es conforme a la norma EN420:2003+A1:2009 y la norma EN 388:2016+A1:2018.

1.- Fabricante:


AMANIR, S.L.
Pol. Malpica-Alfindén C/ F Nº 9
50171 La Puebla de Alfindén
ZARAGOZA (ESPAÑA)

2.- Marca:

Marca: AMANIR
Modelo: ABSC/ABSS
Talla: 8,9



EN 388:2016+A1:2018



Resistencia al corte por objetos afilados
Resistencia a la perforación
Resistencia al rasgado
Resistencia al corte por cuchilla
Resistencia a la abrasión

Cuanto mayor es el nivel obtenido en el ensayo mejor es el resultado.
0 no se ha obtenido el nivel mínimo requerido por la norma en el ensayo.
X no se ha realizado el ensayo. Significa que no se ha realizado el test o bien no es aplicable

Protección limitada a la palma de la mano.

Niveles de prestación contra riesgos mecánicos

Resistencia a la abrasión (número de ciclos)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
100	500	2000	8000

Resistencia al corte por cuchilla (índice)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
1,2	2,5	5,0	10,0	20,0

Resistencia al rasgado (N)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
10N	25N	50N	75N

Resistencia a la perforación (N)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
20N	60N	100N	150N

Resistencia al corte por objetos afilados (N)

Nivel A	Nivel B	Nivel C	Nivel D	Nivel E	Nivel F
2 N	5 N	10 N	15 N	22 N	30 N

EN420:2003+A1:2009 Desteridad nivel 5

Categoría II

3.- Instrucciones de uso y mantenimiento:

Evitar contacto con líquidos corrosivos. No se deben lavar ni desinfectar. Almacenar los guantes correctamente y no exponerlos al calor ni al fuego. Este EPI no tiene caducidad. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI. No usar estos guantes cuando exista riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas

Este guante está recomendado para riesgos mínimos por lesiones mecánicas superficiales, entre otras, para las siguientes actividades:

- Trabajos de gran tacto y sensibilidad.
- Evitar que la suciedad pase a la mano en trabajos de manipulación.
- Colocar en el interior de otro guante para evitar la sudoración.
- Ensamblado de luminarias.

4.- Embalaje: Bolsa de plástico incluyendo folleto informativo y caja de cartón

5.- Control de calidad: 7 verificaciones

(referencia, marcado, código de barras, talla, embalaje interior, embalaje exterior y presentación del producto).

6.- Explicación de marcas:

El usuario debe leer las instrucciones del EPI antes de usarlo.

7.- Declaración UE de conformidad:

El usuario puede descargarla en <https://www.mafepe.com/es/guantes-de-algodon-absc>
<https://www.mafepe.com/es/guantes-de-algodon-abss>

¡ATENCIÓN!: El guante de protección no deberá utilizarse para riesgos diferentes o superiores a los aquí indicados.